


USHIO Optical ModuleX

理化学機器用光源ユニット



USHIO

For Laboratory Optical modulex

理化学機器用光源ユニット「オプティカル・モデュレックス」

全モデルランプ光軸調整不要。
卓上で高平行且つハイパワーな光源実験が可能。



型式	MS-35AAA	MS-35AAA-FB	SX-UID502XAM	OPM2-250IR	OPM2-502XQ	OPM2-502HQ	WBS-10C×6CU-5UV-U
波長							
用途	結晶シリコン 太陽電池評価用	色素増感 太陽電池評価用	各種 太陽電池劣化評価用	分光器 ハロゲン投光器	分光器 触媒実験 光化学反応 シュリーレン光学	錯体 光触媒 光化学反応	化粧品、日焼け止め UV-A、UV-B、SPF試験
ランプ	クセノンショートアークランプ 500W 「UXL-500SX2」	クセノンショートアークランプ 300W 「UXL-300SX2」	クセノンショートアークランプ 500W 「UXL-500SX」	ハロゲンランプ 250W	クセノンショートアークランプ 500W 「UXL-500SX2」	超高压UVランプ 500W 「USH-500SC2」	クセノンショートアークランプ 500W 「UXL-500SX2」

特長	結晶シリコン太陽電池評価用として最適な卓上タイプです。 別売りでパワーメーターもございます。	色素増感太陽電池評価用としてチャンバーに照射部に入れられるファイバータイプです。 別売りでパワーメーターもございます。	卓上で10SUNの照射が可能です。 太陽電池の劣化評価や各種自動車部品、スマートフォン部品の太陽光暴露試験に最適です。 ランプ光軸調整不要の自動センタリング方式を採用しています。	250Wで平行かつブロードな光を得ることが出来、分光器の光源としては最適なモデルです。	可視光を簡単に取り出すことが出来、別売りのミラーやファイバーを使って光触媒実験などに使われているベストセラーモデルです。 ランプ光軸調整不要の自動センタリング方式を採用しています。	3線（365nm,405nm,436nm）を平行光にて卓上で取り出す事が可能です。 光触媒やUV試験光源としては、ベストセラーモデルです。 ランプ光軸調整不要の自動センタリング方式を採用しています。	化粧品紫外線試験ISO24444, 24442に適した6点皮膚照射が可能です。 ランプ光軸調整不要の自動センタリング方式を採用しています。
----	---	--	---	---	---	---	--